

 Atlas Copco

Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: P2505



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 079710 P2505 |
| GTIN | 7322590010102 |
| Třída artiklu | 03R |

Popis

Provedení:

Gravírovací nástroj s výrazně vylepšenou gravírovací hlavou pro označování nástrojů, gravírování a jemné čištění. Snadno vyměnitelný hrot z tvrdokovu.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic. Včetně 1,8 m hadice z PVC, vnitřní Ø 3,2 mm.

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Upozornění:

Náhradní sadu gravírovacích jehel najdete pod č. 079719.

Technický popis

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø | 19 mm |
| Rázová frekvence | 190 Hz |
| Hmotnost | 0,12 kg |
| Délka | 148 mm |
| Označení výrobce | P2505 |
| Maximální vibrace dle EN | 5,6 m/s ² |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Pracovní hluk | 72 dB(A) |
| Maximální spotřeba vzduchu | 36 l/min |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/8 palec |
| Připojovací závit | BSP |
| Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch |
| Druh produktu | Gravírovací tělísko |

Příslušenství

| | |
|--|--------|
| Servisní sada včetně gravírovacího tělíska | 079719 |
|--|--------|