



Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: P2505



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079710 P2505
GTIN	7322590010102
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Gravírovací nástroj s výrazně vylepšenou gravírovací hlavou pro označování nástrojů, gravírování a jemné čištění. Snadno vyměnitelný hrot z tvrdokovu.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic. Včetně 1,8 m hadice z PVC, vnitřní \varnothing 3,2 mm.

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Upozornění:

Náhradní sadu gravírovacích jehel najdete pod č. 079719.

Technický popis

\varnothing	19 mm
Rázová frekvence	190 Hz
Hmotnost	0,12 kg
Délka	148 mm
Označení výrobce	P2505
Maximální vibrace dle EN	5,6 m/s ²

Pracovní hluk	72 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	36 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	1/8 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Gravírovací tělísko

Příslušenství

Servisní sada včetně gravírovacího tělíska	079719
--	--------