

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, tvrdý chrom, G: G1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137340 G1/2
GTIN	4045197079817
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Povrch opatřený tvrdým chromováním ke snížení ulpívání materiálu a zvýšení životnosti.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E PM

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 20,96 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 19 mm

Technický popis

Závit Ø	20,96 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,814 mm
Chodů na palec	14
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	19 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Ø stopky D _s	16 mm
Celková délka L	125 mm

Stopka 4hran □	12 mm
Hloubka závitů	41,92 mm
Rozměr závitů	G1/2
Povlak	tvrdý chrom
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	28 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	28 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	23 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	27 m/min	P
CuZn	omezené použití	28 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		