

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, M: M3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131850 M3,5
GTIN	4045197070456
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Silný utvařec třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Výhoda:****Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,9 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	0,6 mm
Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Závit Ø	3,5 mm
Počet drážek na třísky	2
Počet břitů Z	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková délka L	56 mm

Stopka 4hran □	3 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	10,5 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
GG(G)	omezené použití	9 m/min	K
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

