

**Strojní závitník, TiN, UNC: 6-32****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	137865 6-32
GTIN	4045197533111
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. Se **speciálním povlakem TiN**, pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám**. Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 3,51 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 56 mm

Stopka Ø: 4 mm

Stopka 4-hran: 3 mm

Otvor pod závit Ø: 2,85 mm

Technický popis

Závit Ø	3,51 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,794 mm

Počet břitů Z	3
Náběhový úhel	50 stupeň
Otvor pod závit Ø	2,85 mm
Chodů na palec	32
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	4 mm
Celková délka L _{celk.}	56 mm
Stopka 4hran	3 mm
Hloubka závitů	17,02 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	6-32
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá