

HOLEX**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 3/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137862 3/8-16
GTIN	4045197594945
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 9,53 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D₃: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Ø otvoru pod závit: 8 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	16
Počet břitů Z	3
Závit Ø	9,53 mm
Stoupání závitu	1,587 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D_s	10 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Hloubka závitů	19,06 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	3/8-16 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		