

**Strojní závitník, TiN, UNC: 10-24****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	137865 10-24
GTIN	4045197533135
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. Se **speciálním povlakem TiN**, pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám**. Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 70 mm

Stopka Ø: 6 mm

Stopka 4-hran: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 3,9 mm

Technický popis

Stoupání závitu	1,058 mm
Chodů na palec	24
Počet drážek na třísky	3

Počet břitů Z	3
Otvor pod závit Ø	3,9 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Závit Ø	4,83 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	6 mm
Celková délka L _{celk.}	70 mm
Stopka 4hran	4,9 mm
Hloubka závitů	9,66 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	10-24
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá