

**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 8-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137862 8-32
GTIN	4045197594891
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,16 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 3,5 mm

Technický popis

Závit Ø	4,16 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,794 mm
Chodů na palec	32
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D_s	4,5 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Hloubka závitů	8,34 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	8-32 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		