

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, G: G5/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137350 G5/8
GTIN	4045197079886
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání. **HSS-E****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,91 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	22,91 mm
Chodů na palec	14
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	125 mm

Stopka 4hran □	14,5 mm
Hloubka závitu	68,73 mm
Rozměr závitu	G5/8
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		