

HOLEX**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 3/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137862 3/4-10
GTIN	4045197594990
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 10

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 16,5 mm

Technický popis

Závit Ø	19,05 mm
Chodů na palec	10
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Stoupání závitů	2,54 mm
Norma	DIN 376

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	14 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Hloubka závitů	38,1 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	3/4-10 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

