

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 6-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137860 6-32
GTIN	4045197080158
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 3,51 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,85 mm

Technický popis

Stoupání závitů	0,794 mm
Chodů na palec	32
Závit Ø	3,51 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	2,85 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	4 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Hloubka závitů	7,02 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	6-32 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		