

Garant**Sada kuželových záhlubníků č. 150379 v kazetě 90°, TiCN, Počet záhlubníků: 17**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150385 17
GTIN	4045197445834
Třída artiklu	11M

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Obsah:

Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technický popis

Počet záhlubníků	17
Počet břitů Z	3
Povlak	TiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150379 25
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 5 mm	150379 5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 7 mm	150379 7
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150379 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150379 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150379 10
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150379 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150379 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 23 mm	150379 23