



Strojní závitník, TiN, UNC: 5/8-11



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	137865 5/8-11
GTIN	4045197533197
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. Se **speciálním povlakem TiN**, pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám**. Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 15,88 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 110 mm

Stopka Ø: 12 mm

Stopka 4-hran: 9 mm

Otvor pod závit Ø: 13,5 mm

Technický popis

Závit Ø	15,88 mm
Počet břitů Z	4
Otvor pod závit Ø	13,5 mm

Stoupání závitu	2,309 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Chodů na palec	11
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	12 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Stopka 4hran	9 mm
Hloubka závitu	31,76 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	5/8-11
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá