

**Garant****Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 23mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150390 23
GTIN	4045197086747
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Všechny záhlubníky radiálně podbroušeny. Třískové prostory do velikosti 31 broušeny z masivu. Řezný úhel na čele zubu se mění dle průměru záhlubníku tak, aby byla v každé poloze řezu tříška optimálně tvarována. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-D.

**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Bit kuželového záhlubníku se stopkou 6,3 mm (1/4 palce) viz skupina 67.

**Technický popis**

Vnější Ø	23 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,8 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Ø předvrtání	3,8 mm
Celková délka L	106 mm
Morse kužel MK	2
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku

Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		