

## Plochý magnet bez závitů, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085920 10
GTIN	2050000964909
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo<sub>5</sub>).
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

### Technický popis

Ø	10 mm
Jmenovitá přidržovací síla	20 N
Výška	4,5 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Hmotnost	2,5 g
Materiál jádra magnetu	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Plochý upínací magnet

