

Garant**Sada kuželových záhlubníků č. 150378 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 6**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150381 6
GTIN	4045197086433
Třída artiklu	11M

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Obsah:

Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technický popis

Počet záhlubníků	6
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS E

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	33 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	7 m/min	S
GG(G)	omezené použití	12 m/min	K
CuZn	omezené použití	65 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150378 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150378 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150378 10

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150378 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150378 19