

Garant
TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 16,5 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150384 16,5
GTIN	4045197086587
Třída artiklu	11M

Popis
Provedení:

Velmi **stabilní konstrukce**, vícebřitá, **speciální geometrie** pro **nejvyšší namáhání**. Pro **hladké zahlubování a začišťování**. Pro **obtížně obrobitelné materiály**. Hlava z tvrdokovu s naletovanou stopkou.

Vynikající pro **bainitickou litinu (ADI)**.

Upozornění:

Při použití dbejte bezpodmínečně na zajištění stabilních podmínek!

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 5

Počet břitů Z: 5

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od: 4,5 mm

Celková délka L: 60 mm

Stopka Ø D_s: 10 mm

Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm²: 0,08 mm/ot,

Technický popis

Vnější	16,5 mm
Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Tolerance stopky	h9
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4,5 mm
Ø předvrtání	4,5 mm
Stopka Ø D _s	10 mm

Celková délka L	60 mm
Počet břitů Z	5
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník