

Garant**Sada kuželových záhlubníků č. 150378 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150381 17
GTIN	4045197086457
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Obsah:

Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technický popis

Počet záhlubníků	17
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	33 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	7 m/min	S
GG(G)	omezené použití	12 m/min	K
CuZn	omezené použití	65 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150378 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 12,4 mm	150378 12,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150378 25

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150378 10
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150378 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10,4 mm	150378 10,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 23 mm	150378 23
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 20,5 mm	150378 20,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150378 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8,3 mm	150378 8,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150378 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 16,5 mm	150378 16,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150378 4,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6,3 mm	150378 6,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 5 mm	150378 5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 7 mm	150378 7