


Garant
Přesný kuželový záhlubník HSS-Co8 90°, TiCN, Vnější Ø Dc: 12,4 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	150383 12,4
GTIN	4045197445742
Třída artiklu	11M

Popis

Provedení:

Přesný kuželový záhlubník se 3 břity, radiálně podbroušený. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 3

Počet břitů Z: 3

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od: 2,8 mm

Celková délka L: 56 mm

Stopka Ø D_s: 8 mm

Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991: M6

Posuv f v INOXu < 900 N/mm²: 0,06 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,06 mm/ot,
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M6
Ø předvrtání	2,8 mm
Vnější	12,4 mm
Tolerance stopky	h9
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2,8 mm
Stopka Ø D _s	8 mm

Celková délka L	56 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník