



Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	150395 30
GTIN	4045197086921
Třída artiklu	12M

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky radiálně podbroušeny. Třískové prostory do velikosti 31 broušeny z masivu. Řezný úhel na čele zubu se mění dle průměru záhlubníku tak, aby byla v každé poloze řezu tříška optimálně tvarována. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Kuželový záhlubník v cenově příznivé verzi.

Upozornění:

Bit kuželového záhlubníku se stopkou 6,3 mm (1/4 palce) viz skupina 67.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Technický popis

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4,2 mm
Pro šrouby se zápusťnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M16
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Ø předvrtání	4,2 mm
Vnější Ø	30 mm
Celková délka L	112 mm
Morse kužel MK	2
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku

Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		