

**Garant****Sada kuželových záhlubníků č. 150379 v kazetě 90°, TiCN, Počet záhlubníků: 7**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	150385 7
GTIN	4045197445827
Třída artiklu	11M

## Popis

### Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

**Všechny záhlubníky se 3 břity**, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

### Obsah:

Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Upozornění:

Dodávka v kazetě č. 150370 **vel. 6**.

## Technický popis

Počet záhlubníků	7
Počet břitů Z	3
Povlak	TiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150379 25
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150379 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150379 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150379 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150379 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150379 10