

HOLEX**Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 31mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150395 31
GTIN	4045197086938
Třída artiklu	12M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky radiálně podbroušeny. Třískové prostory do velikosti 31 broušeny z masivu. Řezný úhel na čele zubu se mění dle průměru záhlubníku tak, aby byla v každé poloze řezu tříška optimálně tvarována. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Kuželový záhlubník v cenově příznivé verzi.

Upozornění:

Bit kuželového záhlubníku se stopkou 6,3 mm (1/4 palce) viz skupina 67.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Technický popis

Pro šrouby se zápusťnou hlavou DIN 7991	M16
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Ø předvrtání	4,2 mm
Vnější Ø	31 mm
Celková délka L	112 mm
Morse kužel MK	2
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		