

Plochý magnet bez závitů, ferit, Ø: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085910 50
GTIN	2050000965074
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z **tvrdého feritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Teplná stálost do maximálně 120 °C.**

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.

Technický popis

Ø	50 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Jmenovitá přidržovací síla	220 N
Výška	10 mm
Hmotnost	100 g
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet