

**Strojní závitník, TiN, UNC: 3/4-10****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	137865 3/4-10
GTIN	4045197533203
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. Se **speciálním povlakem TiN**, pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám**. Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 10

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 125 mm

Stopka Ø: 14 mm

Stopka 4-hran: 11 mm

Otvor pod závit Ø: 16,5 mm

Technický popis

Náběhový úhel	50 stupeň
Chodů na palec	10
Počet břitů Z	4

Závit Ø	19,05 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	2,54 mm
Otvor pod závit Ø	16,5 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	14 mm
Celková délka L _{celk.}	125 mm
Stopka 4hran	11 mm
Hloubka závitu	38,1 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	3/4-10
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá