

Garant**Strojní závitník HSS-E, nidridovaný a vaporizovaný, M: M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131920 M14
GTIN	4045197070715
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	2 mm
Ø otvoru pod závit	12 mm
Závit Ø	14 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	11 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	42 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M14
Povlak	nidridovaný a vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		