

**Strojní závitník, TiN, UNC: 7/8-9****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	137865 7/8-9
GTIN	4045197533210
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

**Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°.** Se **speciálním povlakem TiN**, pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám**. Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

**Použití:**

**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 9

Závit Ø: 22,23 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 140 mm

Stopka Ø: 18 mm

Stopka 4-hran: 14,5 mm

Otvor pod závit Ø: 19,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Otvor pod závit Ø	19,5 mm
Chodů na palec	9

Závit Ø	22,23 mm
Stoupání závitu	2,822 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	18 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	140 mm
Stopka 4hran	14,5 mm
Hloubka závitu	44,46 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	7/8-9
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá