

HOLEX**Strojní závitník DIN 374, bez povlaku, UNF: 1/4-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138002 1/4-28
GTIN	4045197595041
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 6,35 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 5,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Závit Ø	6,35 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	28
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	4,5 mm

Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Hloubka závitů	12,7 mm
Stoupání závitů	0,907 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	1/4-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		