

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085915 25
GTIN	2050000965272
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Závitové pouzdro	ano
Jmenovitá přidržovací síla	40 N
Ø	25 mm
Výška	7 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Výška se závitem	15 mm
Závit	M4 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Hmotnost	22 g

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závit M4	085921 M4
---	-----------