



Pneumatická excentrická bruska, Typ: G2438-65C



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností. Pro **hrubé broušení a mezibroušení** se zdvihem 5 mm. Přípojka pro **externí odsávání**.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	8,7 m/s ²
Hmotnost	0,9 kg
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹

Maximální spotřeba vzduchu	540 l/min
Pracovní hluk	85 dB(A)
Typ odsávání	vnější
Označení výrobce	G2438-6.5C
Ø brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Druh produktu	Excentrická bruska

Příslušenství

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 400	567775 400
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 320	567775 320
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 60	567775 60
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 120	567775 120
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 40	567775 40
Brusný talíř PU se suchým zipem DynaMaze Vnější Ø mm / tvrdost 150 mm	567872 150
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 600	567775 600
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 800	567775 800
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 240	567775 240
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 180	567775 180
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 80	567775 80