

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138000 9/16-18
GTIN	4045197080363
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 14,29 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12,9 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	14,29 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	12,9 mm
Chodů na palec	18
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	11 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitu	28,58 mm
Stoupání závitu	1,411 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	9/16-18 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

