

Garant**Strojní pilový list, HSS, Délka L / zubů na palec: 300/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171000 300/10
GTIN	4045197094780
Třída artiklu	11R

Popis**Provedení:**

GARANT – pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem **HSS (DMo5)**. Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště **vysokých řezných výkonů** (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.

Ozubení: normální

Šířka: 25 mm

Tloušťka: 1,6 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

Technický popis

Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Šířka	25 mm
Zubů na palec	10
Délka L	300 mm
Tloušťka	1,6 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Strojní pilový list

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	omezené použití
Al > 10% Si	omezené použití
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	omezené použití
mokrý max.	vhodný