

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 3/4-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138000 3/4-16
GTIN	4045197080387
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 17,5 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	16
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Hloubka závitu	38,1 mm
Stoupání závitu	1,587 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	3/4-16 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

