



## Strojní pilový list, Bimetal, Délka L / zubů na palec: 350/10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	171100 350/10
GTIN	7311518113759
Třída artiklu	16D

### Popis

#### Provedení:

**BAHCO Bi-Metall** – ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů **enormní pružnost** a jsou také **při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu**.

Ozubení: normální

Šířka: 25 mm

Tloušťka: 1,25 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

### Technický popis

Šířka	25 mm
Zubů na palec	10
Tloušťka	1,25 mm
Délka L	350 mm
Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	Bimetal
Druh produktu	Strojní pilový list

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	omezené použití
Al > 10% Si	omezené použití
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	vhodný