

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 1-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.****Technický popis**

Závit Ø	25,4 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	12
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 374
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitů	50,8 mm
Stoupání závitů	2,117 mm
Druh závitů	UNF

Rozměr závitu	1-12 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		