

**Kompresor pro řemeslníky, Typ: 300/30W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Nerezové ventily, vysoce efektivní chlazení, bezúdržbové komponenty pro přenos síly, nádoba chráněná proti korozi; minimálně 10letá záruka na dokoupení náhradních dílů. Vysoký stupeň účinnosti při nízkých provozních nákladech. „Kompresor pro stavby“, dokola chráněný ocelovým rámem, pro nízkou až střední spotřebu vzduchu.

Rozsah dodávky:

Včetně filtrového regulátoru tlaku s manometrem, rychlospojka.

Upozornění:

Další dílenské kompresory je možno dodat na poptávku.

Technický popis

Příkon	1,5 kW
Maximální plnicí výkon	215 l/min
Hmotnost	43 kg
Označení výrobce	300/30W
Délka	770 mm
Objem tlakové nádoby	30 l
Maximální sací výkon	300 l/min

Šířka	510 mm
Výška	450 mm
Maximální tlak (vzduch)	10 bar
Druh produktu	Kompresor