

**Garant****Přesný kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější Ø Dc: 31mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150396 31
GTIN	4045197087027
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Všechny záhlubníky radiálně podbroušeny. Třískové prostory do velikosti 31 broušeny z masivu. Řezný úhel na čele zubu se mění dle průměru záhlubníku tak, aby byla v každé poloze řezu tříška optimálně tvarována. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Přesný kuželový záhlubník pro podstatně vyšší výkon.

**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.  
Bit kuželového záhlubníku se stopkou 6,3 mm (1/4 palce) viz skupina 67.

**Technický popis**

Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M16
Ø předvrtání	4,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/ot,
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4,2 mm
Vnější Ø	31 mm
Celková délka L	112 mm
Morse kužel MK	2
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32 m/min	P
CuZn	vhodný	80 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		