

**Garant****Strojní pilový list, HSS, Délka L / zubů na palec: 400/24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171000 400/24
GTIN	4045197094902
Třída artiklu	11R

**Popis****Provedení:**

**GARANT** – pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem **HSS (DMo5)**. Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště **vysokých řezných výkonů** (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.

Ozubení: normální

Šířka: 32 mm

Tloušťka: 1,6 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

**Technický popis**

Délka L	400 mm
Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Tloušťka	1,6 mm
Zubů na palec	24
Šířka	32 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Strojní pilový list

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	omezené použití
Al > 10% Si	omezené použití
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 900 N/mm	omezené použití
mokrý max.	vhodný