

Plochý magnet bez závitů, ferit, Ø: 63mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085910 63
GTIN	2050000965081
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z **tvrdého feritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Tepelná stálost do maximálně 120 °C.**

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.

Technický popis

Výška	14 mm
Ø	63 mm
Jmenovitá přídržovací síla	350 N
Hmotnost	230 g
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet