

Garant**Kuželový záhlubník 75°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 16,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Technický popis

Vnější Ø	16,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Tolerance stopky	h9
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	61 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	75 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Válcová stopka s h9

Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		