

**Garant****Kuželový záhlubník tvar D 60°, bez povlaku, Ø DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150860 25
GTIN	4045197087409
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Prostory pro třísky jsou až do velikosti 31,5 broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odjehlování či zahlubování.

**Použití:**

Pro zahlubování a začišťování s hladkým chodem.

**Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.**

**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

**Technický popis**

Vnější Ø	25 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	6,3 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Celková délka L	112 mm
Morse kužel MK	2
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 334
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
CuZn	vhodný	65 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		