

Garant**Kuželový záhlubník tvar C 60°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150820 8
GTIN	4045197087201
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začíšťování s hladkým chodem.

Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Technický popis

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Vnější Ø	8 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 334
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		