

**Garant****Plochý minizáhlubník 180° pro průchozí otvory 180°, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 3,3X1,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	155700 3,3X1,7
GTIN	4045197462862
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.  
DIN 373 / ISO 4206.

**Použití:**

**Pro průchozí otvory** stupně kvality **jemný** (hodnoty ISO) dle DIN 69.  
Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

**Upozornění:**

Vel. 4,6x2,4 – není stanovena normou DIN.

**Technický popis**

Ø záhlubníku	3,3 mm
Počet břitů Z	3
Ø předvrtání	1,7 mm
Pro velikost šroubů	M1,6
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Ø čepu	1,7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,3 mm
Celková délka L	56 mm
Výška stupně L <sub>1</sub> 1. stupně s fazetkou	2 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň

Délka břitu $l_c$	10 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 373
Stopka	válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		