

**Garant****Strojní pilový list pro Kasto, HSS, Délka L / zubů na palec: 300/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171150 300/8
GTIN	4045197095114
Třída artiklu	11R

**Popis****Provedení:**

**GARANT** – pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem **HSS (DMo5)**. Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště **vysokých řezných výkonů** (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.

**Upozornění:**

**Speciálně pro stroje Kasto** (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed).

**Důležité:** Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

Ozubení: normální

Šířka: 32 mm

Tloušťka: 2 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

**Technický popis**

Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Zubů na palec	8
Tloušťka	2 mm
Délka L	300 mm
Šířka	32 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Strojní pilový list

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		