

**Garant**

**Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 10X5,5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156020 10X5,5
GTIN	4045197087720
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Záhlubník se spirálovou drážkou. Ø čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: **f** – pro průchozí otvor **jemný** dle DIN ISO 273. **m** – pro průchozí otvor **střední** dle DIN ISO 273.

**Použití:**

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

**Technický popis**

Ø čepu	5,5 mm
Ø záhlubníku	10 mm
Pro velikost šroubů	M5
Počet břitů Z	3
Ø předvrtání	5,5 mm
Pro kvalitu otvoru	m
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	80 mm
Výška stupně L <sub>1</sub> 1. stupně s fazetkou	18 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		