

**Garant****Ruční odjehlovač otřepů 90°, Vnější Ø: 12,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Tříbřitý kuželový záhlubník s ergonomickou plastovou rukojetí. Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu **rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.**

**Upozornění:**

Pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování otvorů. Vhodné zejména pro montáž. Ostatní ruční odjehlovače viz skupina 83.

**Technický popis**

Vnější Ø	12,4 mm
Délka rukojeti	100 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2,8 mm
Celková délka	134 mm
Počet břitů Z	3
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		