

Garant**Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132150 M2
GTIN	4045197071101
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Obzvláště stabilní tvar.

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. **Náběh typ B, se silným náběhem**. Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Výhoda:

Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,4 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D_s: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,6 mm

Technický popis

Závit Ø	2 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Počet drážek na třísky	2
Stoupání závitu	0,4 mm
Počet břitů Z	2
Norma	DIN 371

Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	omezené použití