

Garant**Strojní pilový list pro Kasto, HSS, Délka L / zubů na palec: 300/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171150 300/10
GTIN	4045197095121
Třída artiklu	11R

Popis**Provedení:**

GARANT – pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem **HSS (DMo5)**. Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště **vysokých řezných výkonů** (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.

Upozornění:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed).

Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

Ozubení: normální

Šířka: 32 mm

Tloušťka: 2 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

Technický popis

Šířka	32 mm
Tloušťka	2 mm
Zubů na palec	10
Délka L	300 mm
Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Strojní pilový list

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		