

Garant

Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 20X13mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156120 20X13
GTIN	4045197087836
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Záhlubník se spirálovou drážkou. čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: **f** – pro průchozí otvor **jemný** dle DIN ISO 273. **m** – pro průchozí otvor **střední** dle DIN ISO 273.

Použití:

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Technický popis

Ø čepu	13 mm
Ø záhlubníku	20 mm
Pro kvalitu otvoru	f
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Pro velikost šroubů	M12
Ø předvrtání	13 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	150 mm
Morse kužel MK	2
Výška stupně L ₁ 1. stupně s fazetkou	25 mm

Vrcholový úhel	180 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	výrobní norma
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		