

**Garant****TK kuželový záhlubník 60°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150855 12,5
GTIN	4045197087355
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Velmi **stabilní konstrukce, speciální geometrie** pro **nejvyšší zatížení** k **zahlubování a odjehlování bez vibrací.**

**Řezný materiál:**

Vel. 8 – Z TK.

Vel. 10–25 – TK hlava naletovaná na stopku. Konstrukce podobná DIN 344-C.

**Technický popis**

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,2 mm
Tolerance stopky	h9
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
Vnější Ø	12,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	56 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Stopka	Válcová stopka h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	65 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	16 m/min	S
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
mokrý max.	vhodný		