



Kompresor pro řemeslníky, Typ: 450/90D



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Nerezové ventily, vysoce efektivní chlazení, bezúdržbové komponenty pro přenos síly, nádoba chráněná proti korozi; minimálně 10letá záruka na dokoupení náhradních dílů. Vysoký stupeň účinnosti při nízkých provozních nákladech. Dvouválcový kompresor pro střední přívod vzduchu při velmi jednoduché obsluze.

Rozsah dodávky:

Včetně filtrového regulátoru tlaku s manometrem, rychlospojka.

Upozornění:

Další dílenské kompresory je možno dodat na poptávku.

Technický popis

Šířka	500 mm
Označení výrobce	450/90D
Délka	1190 mm
Příkon	2,4 kW
Hmotnost	86 kg
Maximální plnicí výkon	330 l/min

Výška	840 mm
Maximální tlak (vzduch)	10 bar
Maximální sací výkon	450 l/min
Objem tlakové nádoby	90 l
Druh produktu	Kompresor